


# axiaalkit EAMM-A-D40-60P-S1

Artikelnummer: 2151519

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12,5 Nm
Productgewicht	430 g
Interface code, actuator	D40A D40B
Interface code, motor in	60P
Materiaal - opmerking	RoHS conform