


Digitale in- en uitgangsmodule CPX-AP-A-12DI4DO-PI

Artikelnummer: 8129108

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Afmetingen B x L x H	(incl. doorverbindingsblok) 50,1 mm x 107,3 mm x 57,5 mm
Rastermaat	50.1 mm
Bevestigingstype	vastgeschroefd
Productgewicht	97 g
Inbouwpositie	Willekeurig
Omgevingstemperatuur	-20 °C...50 °C
Aanwijzing bij de omgevingstemperatuur	Omgevingstemperatuur-derating conform IEC 61131-2:2017 in acht nemen
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % Niet condenserend
Max. opstelhoogte	3500 m
Informatie over max. installatiehoogte	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Omgevingstemperatuur-derating conform IEC 61131-2:2017 in acht nemen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherpptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Informatie over trillingsbestendigheid	SG1 op h-rail SG2 op directe montage Transportcontrole met scherpptegraad 1 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherpptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Overspanningscategorie	II
Max. kabellengte	30 m uitgangen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (behuizing)

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform halogeenvrij Fosforestervrij
Materiaal O-ring	FPM
Diagnose per led	(Uitgangen) Diagnose per kanaal (Uitgangen) spanningstoevoer last (Ingangen-Uitgangen) Diagnose per module (Ingangen-Uitgangen) Status per kanaal
Diagnose via interne communicatie	Uitschakeling last Communicatiefout Kortsluiting/overbelasting uitgangssignaal Sensorvoeding kortsluiting/overbelasting Overspanning elektronica/sensoren Overspanning last Onderspanning elektronica/sensoren Onderspanning last
Maximaal adresvolume ingangen	2 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	1 Byte
Aantal uitgangen	4
Moduleparameters	Configuratie spanningsbewaking lastvoeding PL Gedrag na kortsluiting/overbelasting op uitgang
Kanaalparameters	Ingangsdebouncingtijd
Communicatie-interface, protocol	AP
Informatie over bedrijfsspanning	SELV/PELV voedingseenheden vereist Spanningsdip in acht nemen
Informatie over nominale bedrijfsspanning DC	Protected Extra-Low-Voltage conform IEC 60204-1
Nominale bedrijfsspanning DC last	24 V
Toegestane spanningsschommelingen last	± 25 %
Nominale bedrijfsspanning DC elektronica/sensoren	24 V
Toegestane spanningsschommelingen elektronica/sensoren	± 25 %
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning elektronica/sensoren	typisch 40 mA
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning last	typisch 5 mA
Overbrugging netuitval	10 ms
Potentiaalscheiding tussen de voedingsspanningen elektronica/sensortechnologie en belasting/ventielen	ja
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting ingang, functie	Digitale ingang
Elektrische aansluiting ingang, aansluittype	8x klemmenstrook
Elektrische aansluiting ingang, aansluittechniek	Veertrekklem
Elektrische aansluiting ingang, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting ingang, kabeldoorsnede	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Elektrisch aansluiting ingang, aanwijzing voor de kabeldoorsnede	0,25-1,5 flex.m.adereinde,stijf 0,13-1,5 flex. zonder adereindhuls
Elektrische aansluiting ingang, kabeldoorsnede AWG	AWG24 - AWG16
Aantal ingangen	12
Karakteristiek ingangen	conform IEC 61131-2, type 3
Schakelniveau	Signaal 0: ≤ 5 V Signaal 1: ≥ 11 V
Schakellogica ingangen	PNP (plus schakelend) 2-draadsensoren conform IEC 61131-2 3-draadsensoren conform IEC 61131-2
Ingangsdebouncingtijd	0,1 ms 3 ms (standaard) 10 ms 20 ms
Gedrag na overbelasting van de sensorvoeding	Automatische terugkeer
Beveiliging ingangen (kortsluiting)	Interne elektronische zekering per module
Potentiaalscheiding ingangen kanaal - kanaal	nee

Functie	Waarde
Potentiaalscheiding ingangen kanaal - interne communicatie	ja
Elektrische aansluiting uitgang, functie	Digitale uitgang
Elektrische aansluiting uitgang, aansluittype	8x klemmenstrook
Elektrische aansluiting uitgang, aansluittechniek	Veertrekklem
Elektrische aansluiting uitgang, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting uitgang, kabeldoorsnede	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Elektrische aansluiting uitgang, informatie over kabeldoorsnede	0,13 - 1,5 mm ² voor draad flexibel zonder draadeindhuls
Elektrische aansluiting uitgang, kabeldoorsnede AWG	AWG24 - AWG16
Karakteristiek uitgangen	conform IEC 61131-2, type 0,5
Schakellogische uitgangen	PNP (plus schakelend)
Beveiliging uitgangen (kortsluiting)	Interne elektronische zekering per kanaal
Gedrag na overbelasting van de uitgangen	Geen automatische terugkeer
Uitgangsvertraging bij ohmse last	Signaalwissel 0->1: < 200 µs Signaalwissel 1->0: < 200 µs
Potentiaalscheiding uitgangen kanaal - kanaal	nee
Potentiaalscheiding uitgangen kanaal - interne communicatie	ja
Max. stroomtoevoer per kanaal	0,5 A