


schuinzitventiel VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1V-50-V

Artikelnummer: 3539352

FESTO

Pneumatisch bediende schuinzittend ventiel in rood koper. Overseat-
versie, gesloten veiligheidspositie, G-draad, vacuüm, nominale breedte
1 1/4".



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Constructieve opbouw | Zitventiel met zuigeraandrijving |
| Soort bediening | pneumatisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Lijnaansluiting | Draadmof G1 1/4 volgens DIN ISO 228 |
| Nominale diameter | 29 mm |
| Ventiefunctie | 2/2 gesloten monostabiel |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Mediumdruk | -0,09 ... 0 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 0 bar |
| Nominale druk armatuur | 16 |
| Ontluchtingsfunctie | niet regelbaar |
| Soort reset | mechanische veer |
| Soort sturing | extern gestuurd |
| Pneumatische aansluiting | Inwendige schroefdraad G1/8 |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,6 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 6 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk | 87 ... 145 psi |
| Medium | Damp Inerte gassen gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm |
| Debietrichting | Boven ventielzitting voor gasvormige media |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Max. viscositeit | 600 mm ² /s |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Debiet Kv | 19 m ³ /h |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal armatuurbehuizing | Rood messing (koper) |
| Materiaalnummer behuizing procesventiel | CC499K |
| Materiaal spindeldichting | FPM |
| Materiaal zitdichting | FPM |
| Productgewicht | 1.900 g |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| Materiaal aandrijfbehuizing | Messing |