

# vlakke portaalmanipulator EXCM-40-

Artikelnummer: 3741955

FESTO

met kogelomloopgeleiding



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Slag in X-richting	200 ... 2.000 mm
Slag in Y-richting	200 ... 1.000 mm
Inbouwpositie	horizontaal
Constructieve opbouw	Oppervlakteportaal
Type motor	Stappenmotor
Werkdruk	$\leq 8$ bar
Max.toelaatbare versnelling, mechanisch enkel	20 m/s <sup>2</sup>
Max. versnelling, horizontaal	5 m/s <sup>2</sup>
Max. toelaatbare snelheid, enkel mechanisch systeem	2 m/s
Max. snelheid, horizontaal	1 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,1$ mm
Inschakelduur	100 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-machinerichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor machines
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 % niet condenserend
Geluidsdrukkniveau	65 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	10 ... 50 °C
Nominale last bij maximale dynamiek	4 kg
Soort bevestiging	met bevestigingskit met instelkit met sleufmoeren
Materiaal - opmerking	RoHS conform