



Stappenmotor EMMB-ST-87-S-S

Artikelnummer: 8156149

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Omgevingstemperatuur	-15 °C...40 °C
Aanwijzing bij de omgevingstemperatuur	tot 80 °C met derating -2%/°C
Max. opstelhoogte	4000 m
Informatie over max. installatiehoogte	Vanaf 1.000 m alleen met derating van -1,0% per 100 m
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 % Niet condenserend
Conform norm	IEC 60034
Warmteklasse conform EN 60034-1	B
Max. wikkelingstemperatuur	130 °C
Bedrijfstype volgens EN 60034-1	S1
Motorbouwworm conform EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Inbouwpositie	Willekeurig
Beschermingsklasse	IP20
Informatie over beschermingsklasse	IP40 voor motoras zonder radiale asafdichtingsring
Interfacecode motor out	87A
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Hybride stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema L10
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	14
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherpptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherpptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften

Functie	Waarde
Certificaat instantie van afgifte	UL E342973
Nominale bedrijfsspanning DC	48 V
Aantal poolparen	50
Stopmoment motor	2.4 Nm
Piekmoment	2.7 Nm
Max. toerental	2200 1/min
Max. mechanisch toerental	7000 1/min
Staphoek bij volledige stap	1.8 graden
Stappenhoektolerantie	±5 %
Continue houdstroom	9.5 A
Nominale stroom motor	6.9 A
Piekstroom	12 A
Motorconstante	0.24 Nm/A
Spanningsconstante fase	15.4 mVmin
Wikkelingsweerstand fase	0.13 ohm
Wikkelingsinductiviteit fase per individuele fase (niet verbonden)	0.35 mH
Wikkeling langsinductiviteit Ld (fase)	0.56 mH
Wikkeling dwarsinductiviteit Ld (fase)	0.35 mH
Elektrische tijdconstante	1.75 ms
Thermische tijdconstante	37 min
Thermische weerstand	0.91 K/W
Meetflens	250 x 250 x 15 mm, staal
Totaal uitgaand traagheidsmoment	1 kgcm ²
Productgewicht	1890 g
Toegelaten axiale asbelasting	60 N
Toegestane radiale asbelasting	220 N