

vacuümzuiger ESS-80-GT-G1/4

Artikelnummer: 525985

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	7,5 mm
Min. werkstukradius R	100 mm
Nominale diameter	5,5 mm
Zuignapdiameter	80 mm
Zuignapvolume	28,6 cm ³
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	rond, klokvormig
Zuignapvorm	rond diep
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	245 N
Houdkracht bij nominale werkdruk	245 N
Max. aandraaimoment bevestigingsschroefdraad	11 Nm
Laterale kracht bij nominale werkdruk	99 N
Productgewicht	60 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®