


Digitale uitgangsmodule CPX-AP-A-8HDO-M12-5P

Artikelnummer: 8175409

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Afmetingen B x L x H	(incl. doorverbindingsblok) 50,1 mm x 107,3 mm x 57,5 mm
Rastermaat	50.1 mm
Bevestigingstype	vastgeschroefd
Productgewicht	93 g
Inbouwpositie	Willekeurig
Omgevingstemperatuur	-20 °C...50 °C
Aanwijzing bij de omgevingstemperatuur	Omgevingstemperatuur-derating conform IEC 61131-2:2017 in acht nemen
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % Niet condenserend
Nominale inzethoogte	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
Max. opstelhoogte	3500 m
Informatie over max. installatiehoogte	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Omgevingstemperatuur-derating conform IEC 61131-2:2017 in acht nemen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Informatie over trillingsbestendigheid	SG1 op h-rail SG2 op directe montage Transportcontrole met scherptegraad 1 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Aanwijzing m.b.t. de schokbestendigheid	30 g/11 ms conform EN 60068-2-27 SG1 op h-rail SG2 op directe montage Schoktest met scherptegraad 1 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Beschermklasse	III
Vervuilingsgraad	2

Functie	Waarde
Overspanningscategorie	II
Max. kabellengte	30 m uitgangen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (behuizing)
Materiaal-informatie	RoHS conform halogeenvrij Fosforestervrij
Materiaal deksel	PBT-versterkt
Materiaal schroeven	Staal, vernikkeld
Materiaal O-ring	FPM
Diagnose per led	Diagnose per kanaal Diagnose per module Spanningstoevoer last Status per kanaal
Diagnose via interne communicatie	Uitschakeling last Communicatiefout Kortsluiting/overbelasting uitgangssignaal Overspanning elektronica/sensoren Overspanning last Onderspanning elektronica/sensoren Onderspanning last
Maximaal adresvolume uitgangen	1 Byte
Aantal uitgangen	8
Moduleparameters	Configuratie spanningsbewaking lastvoeding PL Gedrag na kortsluiting/overbelasting op uitgang
Communicatie-interface, protocol	AP
Informatie over bedrijfsspanning	SELV/PELV voedingseenheden vereist Spanningsdip in acht nemen
Informatie over nominale bedrijfsspanning DC	Protected Extra-Low-Voltage conform IEC 60204-1
Nominale bedrijfsspanning DC last	24 V
Toegestane spanningsschommelingen last	± 25 %
Nominale bedrijfsspanning DC elektronica/sensoren	24 V
Toegestane spanningsschommelingen elektronica/sensoren	± 25 %
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning elektronica/sensoren	typisch 25 mA
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning last	typisch 5 mA
Overbrugging netuitval	10 ms
Potentiaalscheiding tussen de voedingsspanningen elektronica/sensortechnologie en belasting/ventielen	ja
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting uitgang, functie	Digitale uitgang
Elektrische aansluiting uitgang, aansluittype	4x contactdoos
Elektrische aansluiting uitgang, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting uitgang, aantal polen/adere	5
Karakteristiek uitgangen	conform IEC 61131-2, type 2
Schakellogische uitgangen	PNP (plus schakelend)
Beveiliging uitgangen (kortsluiting)	Interne elektronische zekering per kanaal
Gedrag na overbelasting van de uitgangen	Geen automatische terugkeer
Uitgangsvertraging bij ohmse last	Signaalswissel 0->1: < 200 µs Signaalswissel 1->0: < 200 µs
Max. totaalstroom uitgangen per module	9 A
Potentiaalscheiding uitgangen kanaal - kanaal	nee
Potentiaalscheiding uitgangen kanaal - interne communicatie	ja
Max. stroomtoevoer per kanaal	2 A