


Proportioneel drukregelventiel VEAB-L-26-D13-Q4-LK-1R1

Artikelnummer: 8191403

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	3-weg-proportioneel drukregelventiel, gesloten
Stroomrichting	Niet reversibel
Besturingstype	direct
Terugstelwijze	mechanische veer
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Rastermaat	18 mm
Afdichtingsprincipe	Zacht
Totale lekkage	1 l/h
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Mediumtemperatuur	5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 %
Afmetingen B x L x H	18 mm x 60,5 mm x 85 mm
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Pneumatische aansluiting 3	QS-4
Materiaal afdichtingen	EPDM HNBR NBR
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met toebehoren
Ingangsdruk 1 MPa	0 MPa...0.2 MPa
Ingangsdruk 1	0 bar...2 bar
Ingangsdruk 1 psi	0 psi...29 psi
Barstdruk	18 bar
Uitgangsdruk 2	-0.1 MPa...0.1 MPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
Ingangsdruk 3	-0.1 MPa -1 bar -14.5 psi

Functie	Waarde
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	17 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3	13 l/min
Lineariteit	0.25 %FS
Reproduceerbaarheid	0.2 %FS
Hysteresis	0.25 %FS
Temperatuurcoëfficiënt	0.05 %/K
Totale nauwkeurigheid	0,5 %FS
Productgewicht	70 g
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Nominale inzethoogte	< 3000 m NHN
Gebruiksaanwijzing	Het apparaat werd uitsluitend voor het industriële en commerciële gebruik ontwikkeld, geconstrueerd en gebouwd. Voor privégebruik is het apparaat niet toegestaan.
Beschermingsklasse	IP65
Goedkeuring	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Max. stroomverbruik	83 mA
Restriem	10 %
Invoer gewenste waarde	IO-Link®
Max. elektrische vermogensopname	1.5 W
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Kortsluitingsbestendigheid	Voor alle elektrische aansluitingen
Veiligheidsaanwijzing	Foutstatus VEAB: Als de elektrische voeding wegvalt, blijft de uitgangsdruk ongeregeld en kan deze stijgen of dalen - het drukregelventiel is geblokkeerd. Het gedrag bij verlies van IO-Link®-communicatie kan worden geparаметreerd. Fabrieksinstelling: Drukregelventiel geblokkeerd.
Weergavetype	LED
Elektrische aansluiting	4-polig M8x1 Stekkers Conform EN 60947-5-2
Max. kabellengte	20 m
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherpptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherpptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
IO-Link, aantal ports	1
IO-link, protocolversie	Device V 1.1
IO-Link, Device ID	0x03A7
IO-Link, Communication mode	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, type poort	Class A
IO-Link, Connection technology	Apparaat 3-pin
IO-Link, Port class	Device A
IO-link, minimale cyclustijd	0,5 ms

Functie	Waarde
IO-Link, procesdatabreedte OUT	2 byte
IO-Link; procesdatabreedte IN	2 byte