


Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Artikelnummer: 542968

FESTO

bestaande uit minislede, precies, compact, korte taktijden.
Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo.
Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.
U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Pick&Place 1.0
Nuttige belasting	0 ... 2 kg
Aandrijving Z-as	SLT-10
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Slag Z-as	0 ... 80 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	SLT-16
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Slag Y-as	0 ... 150 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,02 mm