


Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

Artikelnummer: 542977

FESTO

bestaande uit modulaire handlingas en compacte minisledes voor precieze en robuuste toepassingen. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------------------|----------------|
| Groep | Pick&Place 3.0 |
| Nuttige belasting | 0 ... 6 kg |
| Aandrijving Z-as | SLT-20 |
| Aandrijfsysteem Z-as | pneumatisch |
| Slag Z-as | 0 ... 200 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as | ± 0,02 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as | ± 0,02 mm |
| Aandrijving Y-as | HMP-25 |
| Aandrijfsysteem Y-as | pneumatisch |
| Tussenpositie Y-as | enkelvoudig |
| Slag Y-as | 0 ... 400 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as | ± 0,02 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as | ± 0,02 mm |