

# magneetventiel

## CPE14-M1CH-3OLS-1/8

Artikelnummer: 550250


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

hoge densiteit, met M8 stekkeraansluiting.

Dit type is geschikt voor vacuüm.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 open monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	14 mm
normaal nominaal debiet	900 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	pneumatische veer
Maritieme classificatie	zie certificaat
Beschermingsgraad	IP65 IP67 met contactdoos volgens IEC 60529
Nominale diameter	6 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met toebehoren, vergrendelbaar duwend
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	extern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Ventielplaats - kenmerk	Labeldrager
Dekking (overlapping)	positieve dekking
Stuurdruk MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	2,5 ... 8 bar
Schakeltijd uit	27 ms
Schakeltijd in	16 ms
Inschakelduur	100 %
Max. positieve testimpuls bij signaal 0	1.200 µs
Max. negatieve testimpuls bij signaal 1	900 µs
Spoeleigenschappen	24 V DC: 1,28 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Trilbestendig	Transporttest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C

<b>Kenmerk</b>	<b>Waarde</b>
Max. aandraaimoment stekker	0,4 Nm
Productgewicht	60 g
Elektrische aansluiting	4-polig M8x1
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuurontluchting 82	M3
Aansluiting stuurlicht 12	M3
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium