


Motorcontroller SFC-LAC-VD-10-E-H0-DN

Artikelnummer: 552346

FESTO

voor parameterbepaling en positionering van de lineaire module HME.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Modus controller	adaptieve toestandsregelaar
Netfilter	geïntegreerd
Beschermingsfunctie	I ² t controle Stroomcontrole Detectie spanningsuitval Sleepfoutcontrole Software eindpositiedetectie
Roterende signaalopnemer (resolver)	Encoder
Busweerstand	120 ohm, extern
Max. tussenkringspanning DC	48 V
Nominaal vermogen controller	480 VA
Nominale spanning logicavoeding DC	24 V
Nominale spanning belastingsvoeding DC	48 V
Nominale belastingsvoeding	10 A
Nominale stroom logische voeding	0,5 A
Parameterinterface	Parameterinstelling en inbedrijfstelling RS232 (38400 Baud)
Topprestatie	960 VA
Piekstroom belastingsvoeding	20 A
Piekstroom logische voeding	0,8 A
Piekstroom per fase, effectief	15 A
Toegelaten bereik belastingsvoeding	+5 %/ -10 %
Toegelaten bereik logicaspanning	± 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Schokvastheid	in aansluiting op DIN EN 60068-2-27
Beschermingsgraad	IP54
Trillingsvastheid	in aansluiting op DIN EN 60068-2-6
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Toelating	C-Tick
Productgewicht	1.200 g
Communicatieprofiel	FHPP
Encoder interface ingang, eigenschappen	CAN-Bus
Busaansluiting	D-Sub 9-polig
Veldbuskoppeling	DeviceNet
Max.veldbusoverbrengingspercentage	1 Mbit/s
Soort bevestiging	met DIN-rail met wand-/oppervlaktehouder
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen