



lichtgeleiderapparaat SOE4-FO-L-HF2-1P-M8

Artikelnummer: 552796

FESTO

Ideaal voor materiaalafhankelijke detectie van kleine onderdelen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	opto-elektronisch
Meetmethode	Lichtgeleidertoestel
Soort licht	rood
Wederzijdse beïnvloeding	Beschermd tot vier direct naast elkaar gemonteerde apparaten
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	omschakelbaar
Max. schakelfrequentie	1.500 Hz
Max. uitgangsstroom	100 mA
Spanningsdaling	≤ 2,4 V
Timerfunctie	1 - 2000 ms
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	10 %
Nullaststroom	≤ 25 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische bedrijfsspanningsaansluitingen
Elektrische aansluiting	4-polig M8x1 Stekker
Soort bevestiging	met doorgangsboring met DIN-rail
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	17 g
Materiaal behuizing	ABS
Display	LED
Schakelstatusweergave	LED geel
Functiereservedisplay	LED groen
Instelmogelijkheden	Teach-In Teach-in via elektrische aansluiting
Beschermingsgraad	IP64
Isolatiespanning	50 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L