



# zwenkaandrijving DAPS-0015-090-R-F03-T6

Artikelnummer: 553170

FESTO

dubbelwerkende, luchtaansluiting volgens VDI / VDE 3845-Namur-  
vetielen directe flensmontage, versie lage temperatuur.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte servomotor	0015
Flensgatenpatroon	F03
Zwaaihoek	90 deg
Regelbereik eindpositie bij 0°	-1 ... 9 deg
Asaansluiting diepte	13,2 mm
Armaturaansluiting volgens norm	ISO 5211
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Juk-kinematica
Positiedetectie	zonder
Sluitrichting	rechtssluitend
Ventilaansluiting volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Product kan worden gebruikt in SRP/CS tot SIL 2 Low Demand
Bedrijfsdruk Mpa	0,3 ... 0,84 MPa
Werkdruk	3 ... 8,4 bar
Nominale bedrijfsdruk	0,56 MPa
Nominale werkdruk	5,6 bar
Max. zwenkfrequentie bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Afdeling voor uitgifte van certificaten	TÜV Nord 212170801
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-50°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-50 ... 60 °C
Draaimoment bij nominale werkdruk en 0° zwaaihoek	15 Nm
Draaimoment bij een nominale werkdruk en 50° zwaaihoek	7,5 Nm
Draaimoment bij een nominale werkdruk en 90° zwaaihoek	11,3 Nm
Opmerking over draaimoment	Het draaimoment van de aandrijving mag niet groter zijn dan de in ISO 5211 aangegeven maximaal toelaatbaar draaimoment, volgens de grootte van de bevestigingsflens en de koppeling.
Luchtverbruik bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) per cyclus 0°-nominale zwenkhoek-0°	0,56 l
Productgewicht	750 g
Asaansluiting	T11
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform

<b>Kenmerk</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	FVMQ PTFE-versterkt
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal
Materiaal as	hooggelegeerd staal
Materiaalnummer as	1.4305