

Drukregelventiel MS9-LR-G-PI10-VS

Artikelnummer: 8203865

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	9
Serie	MS
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	voorgestuurd precisie-zuigerregelventiel
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting
Bedrijfsdruk	6 bar...11 bar
Drukregelbereik	0.1 bar...10 bar
Max. drukhysterese	0.05 bar
Bereik voor bedrijfsspanning DC	21.6 V...26.4 V
Max. elektrische vermogensopname	4.2 W
Max. stroomverbruik	0.16 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Restriempe	10 %
Signaalbereik analoge ingang	4 - 20 mA
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	10 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	1400 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Materiaal afdekking	PA-versterkt
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium
Materiaal bevestigingshoek	Persgegoten aluminium
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium

Functie	Waarde
Materiaal moduleverbinder	Persgegoten aluminium
Materiaal membraan	NBR
Materiaal ventielstoter	Aluminium kneedlegering NBR POM