


Doorverbindingsplaat VABX-A-P-EL-E12-MS1T-SHUH-XL

Artikelnummer: 8206421

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	1 2
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherpptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherpptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Aansluitingspositie	Zijdelings
Opbouw ventieleiland	Ventielgroottes mengbaar
Maximaal aantal ventielspoelen	24
Compatibel met	Ventieleiland VTUX-A-P
Afmetingen B x L x H	49,9 mm x 117,4 mm x 53,9 mm
Informatie over bedrijfsspanning	SELV/PELV voedingseenheden vereist Spanningsdip in acht nemen
Nominale bedrijfsspanning DC last	24 V
Vervuilingsgraad	2
Goedkeuring	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-20 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment wandmontage	6 Nm
Productgewicht	159 g
Elektrische aansturing	Multipool
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	25

Functie	Waarde
Kabeluitgang	Recht
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring
Bevestigingstype	met doorgangsboring voor schroef M5
Pneumatische aansluiting 1	voor cartridge 15 mm
Pneumatische aansluiting 5	voor cartridge 15 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PA-versterkt
Materiaal deksel	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal huls	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal clip	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal moer	Hooggelegeerd roestvast staal