

Motorkabel NEBM-SF1W31-E-3-N-LE24

Artikelnummer: 8219831

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	DIN 47100
Beoogd gebruik	De verbindingkabel verbindt veldapparatuur (sensoren, actuatoren) met besturingen.
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Productgewicht	890 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aanwijzing voor de kabeluitgang	90°
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema F1
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	31
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Standenvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	24
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	24
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...50 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Afscherming	ja
Kabellengte	3 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, vaste kabelplaatsing	23.1 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	33 mm
Kabeldiameter	4.6 mm
Kabelmontage	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	AWG23 AWG28
Adereinden	Draadeindhuls

Functie	Waarde
Beschermingsklasse	IP20
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...70 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...70 °C
Lagertemperatuur	-5 °C...70 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften (UK-R)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	PUR
Kleur behuizing	zwart