


lineaire portaalmanipulators DHSL-15-EGC120TB-EGC80BS

Artikelnummer: 574533

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Fasaanvraag.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Lineair portaal 15
nuttige last	0 ... 15 kg
Aandrijving Z-as	EGC-80-BS
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 200 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Aandrijving Y-as	EGC-120-TB
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	$\pm 0,08$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	$\pm 0,08$ mm