

handlingsmodule EHMX-EGC-50-TB-KF- -

Artikelnummer: 8004600

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Aandrijfrondsel werkdiameter	18,46 mm
Werkslag	200 ... 1.900 mm
Vereiste vlakheid van de aanbouwvlakken	0,1 mm/m
Vereiste paralleliteit van de aanbouwvlakken	0,1 mm/m
Tandriem - rekbaarheid	0,094 %
Tandriem - steek	2 mm
Inbouwpositie	horizontaal
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met tandriem
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	50 m/s ²
Max. snelheid	3 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,08 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Maximale aanzetkracht F _x	100 N
Toevoerconstante	58 mm/U
Materiaal - opmerking	RoHS conform