

handlingsmodule EHMZ-EGC-70-BS-KF- -

Artikelnummer: 8004622

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	100 ... 1.000 mm
Spindel diameter	12 mm
Spindelsteek	10 mm/U
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met spindel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	15 m/s ²
Max. snelheid	0,5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,02 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Maximale aanzetkracht Fx	300 N
Toevoerconstante	10 mm/U
Materiaal - opmerking	RoHS conform