


elektrocilinder ESBF-LS-32-100-2.5P

Artikelnummer: 8022570

FESTO

met glijglijdschroefdraad, elektrisch aangedreven spindel welke de draaibeweging van de motor in een lineaire beweging van de zuigerstang omzet.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag	100 mm
Zuigerstangschroefdraad	M10x1,25
Reversspeling	100 µm
Spindeldiameter	12 mm
Spindelsteek	2,5 mm/U
Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-	0,25 deg
Gebaseerd op norm	ISO 15552
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Constructieve opbouw	Elektrocilinder met glijschroefdraadspindel
Type spindel	Glijschroefdraad
Borging tegen verdraaiing/geleiding	met glijgeleiding
Max. acceleratie	2,5 m/s ²
Max. snelheid	0,125 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,05 mm
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaal informatie
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Max. aandrijfmoment	1,1 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfas	115 N
Maximale aanzetkracht Fx	600 N
Nullastaandrijfmoment	0,1 Nm
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	60 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	60 kg
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	1,6373 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0,0016 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0,0164 kgcm ²
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	198 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	9 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	667 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	34 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad of toebehoren
Interface code, actuator	D32

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	Alu-kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroeven	Verzinkt staal
Materiaal spindelmoer	Wentellagerstaal
Materiaal spindel	Wentellagerstaal
Materiaal cilinderbuis	Aluminium-legering, glijdend geanodiseerd