


# Zespół osiowy EAMM-A-D40-60P-S1-G2

Numer produktu: 8197497

FESTO



## Karta danych

| Cechy                              | Wartość                   |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa                 | 52 mm...52 mm             |
| Pozycja montażu                    | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa            | 8000 1/min...8000 1/min   |
| Zgodność z LABS                    | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania         | -25 °C...-25 °C           |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                    | IP65                      |
| Temperatura otoczenia              | -10 °C...-10 °C           |
| Masowy moment bezwładności         | 5.87 kgmm <sup>2</sup>    |
| Przenoszony moment obrotowy        | 12.5 Nm                   |
| Waga produktu                      | 340 g...340 g             |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | D40                       |
| Kod interfejsu, Motor IN           | 60P<br>60PA               |
| Informacja o materiałach           | Zgodność z dyrektywą RoHS |