


Zespół osiowy EAMM-A-D60-80G-G2

Numer produktu: 8199480

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	77.4 mm...77.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min...6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...-10 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	1500 g...1500 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D60 D60C
Kod interfejsu, Motor IN	80G
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS