

Łącznik wtykowy NPQO-D-Q12-Q10-P5

Numer produktu: 8203320

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	9 mm
Głębokość wsunięcia przewodu	22 mm
Uwaga dotycząca głębokości wprowadzenia przewodu	Ø10 głębokość 20,1 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	5
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.09 MPa...1.2 MPa -0.9 bar...12 bar -13.05 psi...174 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne Dwutlenek węgla Powietrze Tlen Azot
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	0 °C...120 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Biokompatybilność zgodnie z normą	ISO 18562
Raport dot. czystości powierzchni zgodnie z normą	ASTM G 93 ISO 15001
Maks. poziom zanieczyszczeń węglowodorami	550 MGM
Waga produktu	21.66 g
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. Ø 12 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	32 °F...140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	biały
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	PVDF
Materiał pierścienia zwalniającego	PVDF
Materiał O-ring	FPM
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa
Materiał pierścienia podporowego	PVDF