

# Siłownik elektryczny EPRF-BS-75- -

Numer produktu: 8211895

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	75
Skok	50 mm...1000 mm
Rezerwa skoku	0 mm
Gwint na tłoczysku	M16X1,5 M10
Luz cofania	100 µm
Średnica śruby	25 mm
Skok śruby	5 mm/obr....25 mm/obr.
Maks. kąt skręcania tłoczyska +/-	0.5 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny
Typ silnika	Silnik serwo
Sygnalizacja położenia	brak
Konstrukcja	Siłownik elektryczny z gwintem tocznym
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Maks. prędkość obrotowa napędu	2400 1/min...3000 1/min
Maks. przyspieszenie	5 m/s <sup>2</sup> ...15 m/s <sup>2</sup>
Maks. prędkość	250 m/s...1000 m/s
Maks. prędkość ruchu referencyjnego (homing)	0.01 m/s
Powtarzalność	±0,02 mm
Czas pracy ciągłej	100%
Odporność na drgania	Sprawdzenie odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 1 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 1 wg FN942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 % bez kondensacji
Stopień ochrony	IP69K

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	150 mJ
Maks. moment napędowy	6.83 Nm...19 Nm
Maks. moment Mx	0 Nm
Maks. moment My	31.2 Nm
Maks. moment Mz	31.2 Nm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	700 N
Maks. siła posuwu Fx	4500 N...7500 N
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.494 Nm...0.975 Nm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia, w poziomie	600 kg
Wartość odniesienia, obciążenie użytkowe, w pionie	300 kg
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	2.2416 kgcm <sup>2</sup> ...2.2633 kgcm <sup>2</sup>
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego	0.0063 kgcm <sup>2</sup> ...0.1583 kgcm <sup>2</sup>
Masowy moment bezwładności JO	0.4976 kgcm <sup>2</sup> ...0.5039 kgcm <sup>2</sup>
Referencyjna żywotność	5000 km
Interwał konserwacji	Smarowanie na cały okres użytkowania
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	1267 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	15.1 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	4320 g...5896 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	84.5 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym i tylnym kątownikiem mocującym Przy pomocy otworów przelotowych za pomocą kątownika mocującego z gwintem wewnętrznym i tylnym kątownikiem mocującym Przy pomocy gwintu wewnętrznego z mocowaniem wahliwym na pokrywie tylnej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zaślepki	Nierdzewna stal stopowa
Materiał pokrywy	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał uszczeltek dynamicznych	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał nakrętki pociągowej	Stal
Materiał wrzeciona	Stal żyłkowa
Materiał rury siłownika	Nierdzewna stal stopowa