


minisledes DGST-8-20-PA

Artikelnummer: 8085111

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	20 mm
Instelbaar eindpositiebereik/lengte vooraan	16,3 mm
Instelbaar eindpositiebereik/lengte achteraan	14,4 mm
Zuigerdiameter	8 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger Juk Zuigerstang Slede
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	21,75 ... 116 psi
Max. snelheid	0,8 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	≤ 0,3 mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,05 J
Dempingslengte	1,5 mm
Max. kracht Fy	275 N
Max. kracht Fz	275 N
Max moment Mx	2 Nm
Max moment My	2 Nm
Max moment Mz	2 Nm
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	45 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	60 N
Te verplaatsen massa	88,4 g
Productgewicht	170,8 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	HNBR
Materiaal geleiding	POM hooggelegeerd staal TPE-E
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij