

Zespół równoległy EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Numer produktu: 8216602

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	110
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Stopień ochrony	IP69K
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	794.1 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	25 Nm
Waga produktu	6180 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	C68-16
Kod interfejsu, Motor IN	108C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS