

Válvula solenóide

JMN2DH-5/2-D-02-S-12DCA

Código da peça: 187931

FESTO

Conforme ISO 15407-1, bom bobinas eletromagnéticas e acionamento manual auxiliar, sem conector.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2009.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, biestável, com sinal prioritário
Tipo de acionamento	elétrico
Largura	18 mm
Vazão nominal padrão	500 l/min
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Classe de proteção	IP65
Diâmetro nominal	6 mm
Dimensão da grade	19 mm
Função de ar de escape	regulável
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Conforme norma	VDMA 24563
Acionamento auxiliar manual	com acessórios, de trava
Tipo de pilotagem	servopilotado
Alimentação de ar servopilotada	externo
Sentido do fluxo	reversível
Pressão de acionamento	2 ... 10 bar
Tempo de comutação, reversão	16 ms
Tempo de comutação (dominante)	16 ms
Dados característicos da bobina	12V DC: 1,4W 24 V c.a.: 50 Hz, potência de atração: 3 VA, potência de retenção: 2,4 VA 24V AC: 60Hz
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm, lubrificado ou não Vácuo
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura do meio	-10 ... 50 °C
Meio de pilotagem	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm, lubrificado ou não
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso do produto	210 g
Conexão elétrica	Conector conforme norma DIN 43650 Forma C
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	Sub-base tamanho 02 conforme norma VDMA 24563
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	Sub-base tamanho 02 conforme norma VDMA 24563
Conexão pneumática 1	Sub-base tamanho 02 conforme norma VDMA 24563
Conexão pneumática 2	Sub-base tamanho 02 conforme norma VDMA 24563
Conexão pneumática 3	Sub-base tamanho 02 conforme norma VDMA 24563
Conexão pneumática 4	Sub-base tamanho 02 conforme norma VDMA 24563
Conexão pneumática 5	Sub-base tamanho 02 conforme norma VDMA 24563
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio