


adapterkit DADG-AK-F9-2

Artikelnummer: 8104804

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | 2 |
| Gebaseerd op norm | VDI/VDE 3847-2 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Werkdruk | 2 ... 8 bar |
| Bedrijfsdruk | 29 ... 116 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | 0,6 MPa |
| Nominale werkdruk | 6 bar |
| Nominale bedrijfsdruk (psi) | 87 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Drukdauwpunt 10°C lager dan omgevings- of mediumtemperatuur Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Productgewicht | 418 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal adapter | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal adapterplaat | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal schroeven | hooggelegeerd staal roestvrij |