


Conjunto de montagem axial EAMM-A-S48-60G-G3

Cód. do item: 8197477

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	55.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm ²
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	340 g
Código da interface do atuador	S48
Código da interface motor In	60G
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS