

tandwielkast EMGA-120-P-G8-SAS-100

Artikelnummer: 8141753

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	120 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Torsiespeling	0,12 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	8:1
Max. ingangssnelheid	6.500 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	120 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	1,431 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	192 Nm
Max. rendement	97 %
Torsiestijfheid	18 Nm/arcmin
Productgewicht	6.000 g
Interface overbrenging output	120G
Interface overbrenging aandrijving	100A
Materiaal - opmerking	RoHS conform