

Conjunto de montagem axial EAMM-A-C68-16-120CA-S5

Cód. do item: 8230192

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|------------------------|
| Comprimento nominal | 78.2 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Relação de redução | 1:1 |
| Máx. rotação | 6500 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Umidade relativa do ar | 0 - 100 % |
| Grau de proteção | IP69K |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 34.8 kgmm ² |
| Torque transmissível | 21 Nm |
| Peso do produto | 2510 g |
| Código da interface do atuador | C68-16 |
| Código da interface motor In | 120CA |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |