


Garras paralelas HGPD-16-A

Cód. do item: 1132936

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Curso por mordente	3 mm
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Folga máx. ângulo mordanças ax, ay	0.1 deg
Folga máx. da mordança Sz	0.02 mm
Simetria de rotação	0.2 mm
Repetibilidade garra	0.03 mm
Número de mordanças	2
Tipo de acionamento	Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Paralelo
Fixação de segurança no fechamento	sem
Estrutura	Plano inclinado sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Abrir a força total de fixação a 6 bar	107 N
Força de fixação no fechamento a 6 bar por castanha	94 N
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Pressão operacional de ar de bloqueio	0 bar...0.5 bar
Frequência de trabalho máx. garra	3 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	15 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	17 ms
Massa máx. por haste da garra externa	25 g
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlre	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Grau de proteção	IP65

Característica	Valor
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Abrir força de pega por mordaza a 6 bar	54 N
Força de fechamento por mordaza a 6 bar	47 N
Momento de inércia	0.22 kgcm ²
Força máx. em mordazas Fz estática	150 N
Torque máx. em mordazas Mx estático	8 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordazas My	4 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordazas	3 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos de guia	5000000 MioCyc
Peso do produto	100 g
Tipo de fixação	alternativo: com rosca fêmea e bucha de centragem com orifício de passagem e bucha de centragem Com orifício de passagem e pino de ajuste Com rosca fêmea e pino de ajuste
Conexão pneumática do ar de bloqueio	M3
Conexão pneumática	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa móvel	Aço inoxidável de alta liga
Material corpo	Alumínio anodizado
Material mordazas	Aço, temperado