


# Amortecedor de impacto DYSR-20-25-Y5-T

Cód. do item: 1138647

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Curso	25 mm
Amortecimento	ajustável
Posição de instalação	Indiferente
Detecção de posição	sem
Velocidade de impacto máxima	3 m/s
Tempo de retorno a temperatura ambiente	0.3 s
Tempo de retorno com temperatura ambiente mínima	3 s
Funcionamento	simples ação avanço por mola
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Curso de amortecimento	25 mm
Força de impacto máx.	2500 N
Absorção máx. de energia por curso	62.5 J
Absorção máx. de energia por hora	135000 J
Energia residual máx.	0.32 J
Força de retorno	9 N
Força mínima de inserção	110 N
Peso do produto	425 g
Faixa de massa	250 kg
Tipo de fixação	com contraporca
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Aço galvanizado
Material da haste	Aço de alta liga, temperado