

# Cartucho QSPK18-3/8-U

Cód. do item: 132174

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor   |
|---|---|
| Tamanho   | Padrão  |
| Diâmetro nominal                                    | 6.7 mm  |
| Posição de instalação                               | Indiferente   |
| Formato   | Formato reto  |
| Tamanho do recipiente                               | 10  |
| Estrutura   | Princípio Push-Pull   |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Classificação marítima                              | ver certificado   |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]                     |
| Observação sobre o meio de operação/controlado      | Funcionamento com lubrificação possível                           |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão                                  |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                | -5 °C...60 °C   |
| Peso do produto                                     | 8.2 g   |
| Tipo de fixação                                     | Prego de fixação  |
| Conexão pneumática 1                                | Cartucho de 18 mm   |
| Conexão pneumática 2                                | para tubo flexível com Ø externo de 3/8" "                        |
| Temperatura ambiente Fahrenheit                     | 23 °F...140 °F  |
| Cor anel de desengate                               | cinza   |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS   |
| Material corpo                                      | Reforçado com PA  |
| Material do anel de desengate                       | POM   |
| Material de vedação do tubo flexível                | NBR   |
| Material braçadeira                                 | Aço inoxidável de alta liga                                       |