



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Inbouwpositie	Willekeurig
voor zuiger-Ø	Ø25
Constructieve opbouw	Astap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 9 volgens ISO 14644-1
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. buigmoment	10 Nm
Max. axiale belasting statisch	450 N
Productgewicht	160 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal astap	Veredeld staal