

Steekschroefkoppeling NPQO-D-G38-Q10-P5

Artikelnummer: 8203300

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	8.3 mm
Slanginsteekdiepte	20.1 mm
Dichtingstype aan de schroefplug	O-ring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	5
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.09 MPa...2 MPa -0.9 bar...20 bar -13.05 psi...290 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen Koolstofdioxide Lucht Zuurstof Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	0 °C...120 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...120 °C
Biocompatibiliteit volgens standaard	ISO 18562
Rapport oppervlaktereinheid volgens de norm	ASTM G 93 ISO 15001
Verontreinigingsgraad koolwaterstoffen maximaal	550 MGM
Max. aanhaalmoment	10 Nm
Nominaal aanhaalmoment	9 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	24.31 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 °F...248 °F
Kleur demontagering	Wit
Materiaal schroefplug	Hooggelegeerd roestvast staal

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroefdraadafdichting	FPM
Materiaal demontagering	PVDF
Materiaal O-ring	FPM
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal steunring	PVDF