

Atuador compacto ADVU-40- -P-A-S2

Cód. do item: 156015

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 1 mm...300 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 40 mm |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Rosca da haste | Rosca fêmea |
| Estrutura | Êmbolo Haste |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Variantes | Haste passante |
| Pressão operacional | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlre | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 0.52 J |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 686 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 686 N |
| Tipo de fixação | alternativo: com orifício de passagem Com acessórios |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Material do parafuso de ligação | Aço galvanizado |
| Material da tampa | Liga de alumínio |
| Material das vedações dinâmicas | NBR TPE-U(PU) |
| Material da haste | aço de alta liga |
| Material da camisa do atuador | Liga de alumínio |