

Parallelkit EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Artikelnummer: 8216602

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|-------------------------|
| Bouwgrootte | 110 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Tandwieloverbrenging | 1:1 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 100 % |
| Beschermingsklasse | IP69K |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 794.1 kgmm ² |
| Overdraagbaar draaimoment | 25 Nm |
| Productgewicht | 6180 g |
| Interfacecode actuator | C68-16 |
| Interfacecode motor In | 108C |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |