

Parallelkit EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Artikelnummer: 8216604

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	110
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	794.1 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	25 Nm
Productgewicht	7200 g
Interfacecode actuator	C80-19
Interfacecode motor In	108C
Materiaal-informatie	RoHS conform