


# Zespół osiowy EAMM-A-L48-60G-G2

Numer produktu: 8197457

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	46 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	39 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	406 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	L48
Kod interfejsu, Motor IN	60G
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS