


Zespół osiowy EAMM-A-D32-60P-S1-G2

Numer produktu: 8197495

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	51 mm...51 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min...8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...-10 °C
Masowy moment bezwładności	5.87 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	6.5 Nm
Waga produktu	380 g...380 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D32
Kod interfejsu, Motor IN	60P 60PA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS