


Atuador normalizado DNC-50-320-PPV

Cód. do item: 163392

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 320 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 50 mm |
| Terminação da haste | M16x1,5 |
| Amortecimento | amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Norma correspondente | ISO 15552 |
| Rosca da haste | Rosca macho |
| Estrutura | Êmbolo Haste Tubo perfilado |
| Detecção de posição | sem |
| Variantes | haste simples |
| Pressão operacional | 0.06 MPa...1.2 MPa 0.6 bar...12 bar |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 0.2 J |
| Curso de amortecimento | 22 mm |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 990 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 1178 N |
| Cargas móveis com curso de 0 mm | 538 g |
| Suplemento de massa movida por curso de 10 mm | 25 g |
| Peso básico com curso de 0 mm | 1260 g |
| Suplemento de peso por curso de 10 mm | 64 g |
| Tipo de fixação | Com rosca fêmea Com acessórios |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |

| Característica | Valor |
|-------------------------------|--|
| Material da tampa | Alumínio em fundição injetada Revestido |
| Material vedações | TPE-U(PU) |
| Material da haste | aço de alta liga |
| Material da camisa do atuador | Liga de alumínio Anodizado |