

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Cód. do item: 8216604

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	110
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Grau de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	794.1 kgmm ²
Torque transmissível	25 Nm
Peso do produto	7200 g
Código da interface do atuador	C80-19
Código da interface motor In	108C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS