

# Garras paralelas HGPS-20-A-G1

Cód. do item: 1132940

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Curso por mordente	4 mm
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Folga máx. ângulo mordanças ax, ay	0.1 deg
Folga máx. da mordança Sz	0.02 mm
Simetria de rotação	0.2 mm
Repetibilidade garra	0.04 mm
Número de mordanças	2
Tipo de acionamento	Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Paralelo
Fixação de segurança no fechamento	ao abrir
Estrutura	Plano inclinado sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	4 bar...8 bar
Pressão operacional de ar de bloqueio	0 bar...0.5 bar
Frequência de trabalho máx. garra	3 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	13 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	25 ms
Massa máx. por haste da garra externa	57 g
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Momento de inércia	0.52 kgcm <sup>2</sup>

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Torque máx. em mordanças Mx estático	12 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças My	7 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças	6 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos de guia	5000000 MioCyc
Peso do produto	182 g
Tipo de fixação	alternativo: com rosca fêmea e bucha de centragem com orifício de passagem e bucha de centragem Com orifício de passagem e pino de ajuste Com rosca fêmea e pino de ajuste
Conexão pneumática do ar de bloqueio	M3
Conexão pneumática	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa móvel	Aço inoxidável de alta liga
Material corpo	Alumínio anodizado
Material mordanças	Aço, temperado