

Cilindro guia DFM-63-25-P-A-KF

Cód. do item: 170953

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Distância do centro de gravidade da carga útil para a placa de adaptação xs	50 mm
Curso	25 mm
Diâmetro do êmbolo	63 mm
Modo de operação da unidade de acionamento	Elemento de fixação
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Velocidade máxima	0.6 m/s
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Força de impacto nas posições finais	1,3 Nm
Força máx. Fy	1487 N
Força máxima Fy estática	1600 N
Força máx. Fz	1487 N
Força máxima Fz estática	1600 N
Torque máximo Mx	92.97 Nm
Torque máximo Mx estático	100 Nm
Torque máximo My	31.98 Nm
Torque máximo My estático	34.4 Nm
Torque máx. Mz	31.98 Nm
Torque máx. Mz estático	34.4 Nm
Carga de momento máx. permitida Mx em dependência do curso	21.98 Nm

Característica	Valor
Carga útil máx. dependendo do curso a distância definida xs	235 N
Força teórica a 6 bar, retorno	1750 N
Força teórica a 6 bar, avanço	1870 N
Cargas móveis	2241 g
Peso do produto	4242 g
Centro de gravidade da massa movimentada dependente do curso	27.8 mm
Conexões alternativas	Ver símbolo do produto
Conexão pneumática	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio
Material vedações	NBR
Material corpo	Liga de alumínio
Material da haste	Aço inoxidável de alta liga