


# Parallel kit EAMM-U-110-D60-90R-120

Cód. do item: 1202981

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tamanho                        | 110                   |
| Posição de instalação          | Indiferente           |
| Relação de redução             | 1:1                   |
| Máx. rotação                   | 5000 1/min            |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-Zona III    |
| Temperatura de armazenamento   | -25 °C...60 °C        |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 95%               |
| Grau de proteção               | IP40                  |
| Temperatura ambiente           | -10 °C...60 °C        |
| Momento de inércia             | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque sem carga               | 0.3 Nm                |
| Torque transmissível           | 25 Nm                 |
| Peso do produto                | 5070 g                |
| Código da interface do atuador | D60B                  |
| Código da interface motor In   | 90R                   |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS     |