

Cilindro normalizado DSBC-80-125-PPSA-N3

Cód. do item: 1383371

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	125 mm
Diâmetro do êmbolo	80 mm
Terminação da haste	M20x1,5
Amortecimento	amortecimento de posição final pneumático autoajustável
Posição de instalação	Indiferente
Norma correspondente	ISO 15552
Rosca da haste	Rosca macho
Estrutura	Êmbolo Haste Tubo perfilado
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Variante	haste simples
Pressão operacional	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força de impacto nas posições finais	1.8 J
Curso de amortecimento	31 mm
Força teórica a 6 bar, retorno	2721 N
Força teórica a 6 bar, avanço	3016 N
Cargas móveis com curso de 0 mm	810 g
Suplemento de massa movida por curso de 10 mm	39 g
Peso básico com curso de 0 mm	2660 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	92 g
Tipo de fixação	alternativo: Com rosca fêmea Com acessórios
Conexão pneumática	G3/8

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Alumínio fundido, revestido
Material de vedação do êmbolo	TPE-U(PU)
Material êmbolo	Liga de alumínio
Material da haste	aço de alta liga
Material do anel limpador da haste	TPE-U(PU)
Material vedação do amortecedor	TPE-U(PU)
Material do êmbolo do amortecedor	POM
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio forjado, anodizado liso
Material da porca	Aço galvanizado
Material do mancal	POM
Material do parafuso de ligação	Aço galvanizado