

# Cabo de motor NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6

Cód. do item: 1450943

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do cabo	sem suporte de placa
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	angular
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	15
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	10
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	6
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	6
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...72 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Comprimento do cabo	1.5 m
Propriedade de cabo	Adequado para corrente de energia
Raio de curvatura, instalação móvel dos cabos	80 mm
Diâmetro do cabo	8 mm
Estrutura do cabo	6 x 0,75 mm <sup>2</sup> blindado
Seção transversal de condutor	0.75 mm <sup>2</sup>
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Grau de proteção	IP65
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)
Cor da capa do cabo	Cinza