

Controlador do motor CMMP-AS-C5-11A-P3-M3

Cód. do item: 1501327

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Na placa de conexão Aparafusado
Peso do produto	3450 g
Indicação	Indicação de sete segmentos
Certificação	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV Conforme diretiva de máquinas da UE Conforme diretiva de baixa tensão da UE em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação do Reino Unido para máquinas conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Temperatura de armazenamento	-25 °C...70 °C
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90%
Grau de proteção	IP10 IP20
Grau de poluição	2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Fases de tensão operacional nominal	3 fases
Tensão nominal CA	400 V
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Frequência de rede	50 Hz...60 Hz
Corrente nominal	5.5 A
Filtro de rede	integrada
Tensão máxima no barramento CC	560 V
Resistência de frenagem	68 Ohm
Potência de impulso da resistência de frenagem	8.5 kVA
Tensão nominal de alimentação lógica CC	24 V
Área permitida de tensão lógica	± 20 %
Consumo de energia, alimentação lógica sem freio de estacionamento	1 A

Característica	Valor
Faixa de tensão na saída CA	3x 0 - 360 V
Corrente nominal de saída	5 A
Corrente nominal por fase, efetiva	5 A
Corrente de pico por fase, efetiva	15 A
Duração máxima da corrente de pico	5 s
Potência nominal do controlador	3000 VA
Potência de pico	6000 VA
Frequência de saída	0 Hz...1000 Hz
Interface de parametrização	Parametrização e comissionamento USB Ethernet
Interface Fieldbus	CANopen DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Modbus/TCP PROFINET Profibus DP
Perfil de comunicação	DS301/DSP402 FHPP
Acoplamento de processo	Acoplamento I/O Para 256 registros de posição
Taxa máx. de transmissão de Fieldbus	1 Mbit/s
Conexão Fieldbus	Conector macho 9 pinos Sub-D
Interface do encoder de saída, características	Resolução 16384 ppr
Interface de encoder de saída, função	Retorno ao valor real por meio de sinais de encoder no modo de controle de velocidade. Especificação do valor nominal para atuador escravo ligado a jusante.
Interface do encoder de entrada, características	sinais do encoder de 3 fases EnDat HIPERFACE RS422 SINCOS
Interface de encoder de entrada, função	Sinal de encoder valor nominal de rotação. No modo síncrono como especificação de giro do atuador slave.
Número de entradas lógicas digitais	10
Características da entrada lógica	separados de modo galvânico Livmente configurável
Faixa operacional da entrada lógica	8 V...30 V
Quantidade de saídas digitais 24 V CC	5
Características das saídas lógicas digitais	separados de modo galvânico Configuração parcialmente livre
Corrente máxima das saídas lógicas digitais	100 mA
Quantidade de entradas analógicas de valor nominal	2
Características das entradas de valor nominal	Entradas diferenciais Configurável para velocidade Configurável para corrente
Área de trabalho da entrada de valor nominal	± 10 V
Impedância da entrada do valor nominal	20 kOhm
Quantidade de saídas analógicas do monitor	2
Área de trabalho das saídas do monitor	± 10 V
Resolução das saídas do monitor	9 bit
Características das saídas do monitor	à prova de curto-circuito